

Garant**SCMT 09T308, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB7020 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7020
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7020

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning