

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251964 HB7020 |
| GTIN | 4045197711090 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

WNMG 080408 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| spån-brytare | SS |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 400 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradi | 0,8 mm |
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Sort | HB7020 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 |
| Antal byten/skär | 6 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |