

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,5 mm
spånbrytare	2,2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning

