

**DC.T 070202, Sort: PR1225****Beställningsdata**

Ordernummer	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 070202 PR1225 Sort: PR1225

spån-brytare: MFP-SK

Tolerans: G

Skärdjup a_p : 0,05 - 2,5 mm

Matning f : 0,03 - 0,15 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	MFP-SK
Skärdjup a_p	0,05 - 2,5 mm
Sekundär användning	P
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,03 - 0,15 mm/v
Sort	PR1225
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning