

Garant**CC.T 120404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Tolerans: MF

Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 2,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 2,5 mm/v
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning