

Garant**TwinCut planfräs 45° liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213420 50/5
GTIN	4045197716828
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

Reservdel:

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

ON.U och SN.U får inte blandas.

Teknisk beskrivning

Total längd L_{tot} för SN.U-platter	40 mm
Total längd L_{tot} för ON.U-platter	38,3 mm
max. utvändig diameter D_{max} för ON.U-platter	61,8 mm
Underläggsplatta	219897

Passande vändskär	SN.U
Passande vändskär	ON.U
max. utvändig diameter D_{max} för SN.U-platter	65,2 mm
Skär- $\emptyset D_c$	50 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219899
Skruvsats för vändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Fästhåls \emptyset	22 mm
Antal skär Z	5
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar	219898
Spännskruv	219899
Underläggsplatta	219897
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8