

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,08 - 0,4 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning