



## Lyftmagnet, maximal bärförmåga (plan): 300kg



### Beställningsdata

Ordernummer	085990 300
GTIN	2050001780126
Artikelklass	08P

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

#### Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

### Teknisk beskrivning

minimal väggjocklek platt	4 mm
dim D	99 mm
dim C	100 mm
minimal väggjocklek rund	4 mm
maximal längd platt	2500 mm

dim B	214 mm
dim A	152 mm
dim F	231 mm
dim E	81 mm
maximal bärförmåga rund	150 kg
vikt	10 kg
maximal Ø rund	200 mm
dim G	40 mm
maximal bärförmåga platt	300 kg
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet