

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Matning f	0,08 - 0,4 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning