

Garant**Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 6,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150152 6,3
GTIN	4045197716903
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Skaft med **3 spännytor** för användning med 3-backschuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	6,3 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	1,5 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M3
Skafttolerans	h9
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
Skaftdiameter D _s	5 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Skaft med tre spännytor
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		