

**Lyftmagnet, maximal bärformåga (plan): 1200kg****Beställningsdata**

Ordernummer	085990 1200
GTIN	2050001780140
Artikelklass	08P

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Teknisk beskrivning

maximal \varnothing rund	300 mm
dim C	140 mm
dim G	72 mm
maximal längd platt	3500 mm
dim B	359 mm

dim A	305 mm
minimal väggjocklek rund	10 mm
minimal väggjocklek platt	10 mm
maximal bärförmåga rund	600 kg
dim E	112 mm
dim F	315 mm
vikt	40 kg
maximal bärförmåga platt	1200 kg
dim D	125 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet