

Garant**Fräs-vändskär POMX 10T5ZEER M, för högmatningsfräsar, HB9530****Beställningsdata**

Ordernummer	213166 ST900
GTIN	4045197714176
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z per tand	1,25 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	4,8 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZEER M
Sort	HB9530

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	350 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		