

Garant**POMX 10T5ZESR R, HB9715, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	213178 HART
GTIN	4045197714909
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,7 mm
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	4,8 mm
Typ	HART
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZESR R
Sort	HB9715

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	40 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
GG(G)	lämplig	300 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		