

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVVCR/L11
Huvudängd L_1	50 mm
Halsbredd L_4	13,9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Mittförskjutning L_3	14 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	9,5 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500