

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	23 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Passande vändskär	VC.. 1103..
ISO-kod hållare	A16M SVVCR/L11
Mittförskjutning L_3	14 mm
Halsbredd L_4	11,9 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	9,5 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvåndskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500