

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	A25R SVVCR/L16
Mittförskjutning $L_3$	20 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	34 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	VC.. 1604..
Halsbredd $L_4$	19,5 mm
Huvudängd $L_1$	62,5 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	72,5 grad
Effektivt djup $T$	13 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500