

**Kombislippskiva PREMIUM*** CUT AND GRIND, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563220 125
GTIN	9003170019156
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Tunn **kombislippskiva** med Multilayer-struktur för hög stabilitet och med skydd mot djupa snitt i buktningsområdet.

Användningsdata:

För kapning och lättare avslipning utan verktygsbyte.

Specifikation:

A46Q-BFXA.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skivbredd	2 mm
Formbeskrivning	böjda
Specifikation	A46Q-BFXA
skiv-Ø	125 mm

för materialtjocklek	6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		