

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9540, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 2,2$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	14
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	4,8 mm
Matning $f_z$ per tand	1 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZEER M
Sort	HB9540

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		