

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Artikelklass	21U

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A32X DCLNR/L12
totallängd L	288 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	38 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
Skruv för under-läggs-platta	259027 2
Inställningsvinkel κ	95 grad
Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259033 2
Spännhöjd L_2	31 mm
Klamp, skruv, O-ring	259036 1
Skaftdiameter D_s	35 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång