

Garant**Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Skruvsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Skär-Ø D _c	32 mm
Fästgंगा M	M16
Passande vändskär	VDGT 11T2..
totallängd L _{tot}	42 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α _{max}	28,4 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm

spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningsvinkel α_{max}	3,02 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219801
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP