

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
Skär-Ø D _c	32 mm
Passande vändskär	VDGT 11T2..
Skrivsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
totalängd L _{tot}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α _{max}	28,4 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	62 mm
spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,02 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Vändskärsskruvsats 10 delar	219801
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP