

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB7035, Spårbredd w: 6,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med skyddsfas. För ökad spånavskiljningskapacitet, stål med högre hållfasthet och intermittenta snitt (öka matningen med 10 %).

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	6 mm
Beläggning	TiCN
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Hörnradie	0,3 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7035
Antal byten/skär	1

Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		