

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB7035, Spårbredd w: 8,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med skyddsfas. För ökad spånavsiljningskapacitet, stål med högre hållfasthet och intermittenta snitt (öka matningen med 10 %).

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	8 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		