


**Garant****Stickstålsplatta neutral, HU9310, Spårbredd w: 6,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/v
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,3 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		