

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning