

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
spån-brytare	SG
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Hörnradie	1,2 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning