

Garant**Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 12X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Artikelklass	11H

Beskrivning**Fördel:**

Torrbearbetning för gråjärn – kylsmörjmedel behövs inte. Extra slitstark tack vare de nitrerade ytorna.

OBS!:

med 4 skär.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	9 mm
Gängdjup	36 mm
Kärnhåls-Ø	10,8 mm
Antal spånspår	4
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Norm	DIN 374
Gängstigning	1,25 mm
totallängd L	100 mm
Gäng-Ø	12 mm
Gängtyp	MF
Skaftfyrkant □	7 mm

gänga	12
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		