

Garant**Vändskär för gravering, HB7525, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Artikelklass	21Y

Beskrivning

Vändskär för gravering UNI Matning f: 0,003-0,03 mm

Teknisk beskrivning

Matning f	0,003-0,03 mm
Skärmaterial	VHM
Typ	UNI
Sort	HB7525
Spetsvinkel	60 grad
Hörnradi R_1	0,08 mm
Klacklängd b	0,4 mm
t_{max}	2 mm
W_{max}	2,71 mm
Produktslag	Vändskär för gravering

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		