

Garant**Stopenjski svedri HSS 180°, vaporizirani, za vijake: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	117280 M3
GTIN	4045197036285
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke. Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	63 mm
Višina stopnje L_1 1. stopnje 180°	9 mm
$\varnothing D_2$ 2. stopnje 180° h8	6,5 mm
$\varnothing D_1$ 1. stopnje 180° h9	3,4 mm
za vijake	M3
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,03 mm/v
\varnothing držala D_s	6,5 mm
Celotna dolžina L	101 mm
Prevleka	vaporizirani
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 8376

Toleranca nazivnega \emptyset	h9
Kot konice	118 stopinj
Kot spirale	20-30 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h8
Kot grezila	180 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h8
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		