

**Garant****Stopenjski svedri HSS 180°, vaporizirani, za vijake: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	117280 M8
GTIN	4045197036322
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke.** Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

**Uporaba:**

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba.

**Tehnični opis**

Višina stopnje L <sub>1</sub> 1. stopnje 180°	19 mm
Ø D <sub>1</sub> 1. stopnje 180° h9	9 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	114 mm
Število rezil Z	2
za vijake	M8
Ø D <sub>2</sub> 2. stopnje 180° h8	15 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	15 mm
Celotna dolžina L	169 mm
Prevleka	vaporizirani
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 8376

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h9
Kot konice	118 stopinj
Kot spirale	20-30 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h8
Kot grezila	180 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h8
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		