

Garant**Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 30 mm, TiAlN, Ø DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118780 16
GTIN	4045197514622
Razred artikla	11F

Opis**Izvedba:**

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.

Karbidna trdina s specialno prevleko TiAlN – dolga življenjska doba in odlična rezalna zmogljivost.

Uporaba:

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

Obseg dobave:

Brez izmetalnega čepa.

Napotek:

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	16 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HM
Standard	Tovarniški standard
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	75 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
GG	primerno	20 m/min	K
GGG	primerno	15 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		