

**Garant****Handgängtapp separat Mellantapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	130420 M24
GTIN	4062406089344
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 18 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 14,5 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 21 mm

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 352
Skaftfyrkant $\square$	14,5 mm
Gängtyp	M
Toleransklass	ISO 2 6H
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skaftdiameter $D_s$	18 mm
Gängstigning	3 mm

Gäng-Ø	24 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängdjup	72 mm
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig