

Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 80S****Beställningsdata**

Ordernummer	363000 80S
GTIN	4062406090487
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Komplett härdad och med finfräst undersida.**
- **Perfekt centrisk fastspänning genom centruminställning.**
- **Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.**
- **Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.**
- **Verktygslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.**
- **Automationsgränssnitt.**
- **Genialt verktygslöst backsnabbytessystem.**
- **Spännkraft upp till 25 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Snabbt och intuitivt manövrerbar.**
- **Repeternoggrannhet <0,01 mm.**
- **Skala för förpositionering av spännmodulerna.**
- **Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.**
- **Spännkant för spännkonsoler.**
- **Centruminställning med stiftnyckel.**

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, **spindellock nr 363083.**

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

OBS!:

Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar.

Teknisk beskrivning

vikt	3,2 kg
färgkod för passande tillbehör	Xtric 80
Serie	Xtric
spännkraft upp till max	25 kN
L	170 mm
B	80 mm
Nyckelvidder	5 mm
Nyckelvidder	10 mm
maximalt vridmoment	85 Nm
Spännvidd S2	74 - 144 mm
Spännvidd S1	0 - 76 mm
höjd H	40 mm
Längsgående spår	20 mm
Stickmått undersida	52 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 22C mm	363075 22C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20C mm	363075 20C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 15 mm	363075 15

Överback system LANG För typ 80	363018 80
Överback system LANG reducerad bredd För typ 40C	363030 40C
Spindelmutter styv höger Typ 80	363097 80
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20 mm	363075 20
Spindelmutter pendlande höger Typ 80	363099 80
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 10 mm	363075 10
Överback system LANG belagd För typ 80	363022 80
Överback standard belagd För typ 80	363014 80
Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för spänn diameter 120 mm	363080 120
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 5 mm	363075 5
Överback standard För typ 80	363010 80
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642229 10
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 120 Nm	656050 120
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 22 mm	363075 22
mjuka överbackar Typ 120S	363034 120S
mjuka överbackar Typ 120A	363034 120A
Uppriktnings- och spännlistset Xtric Typ 80	363102 80
Spindelmutter pendlande vänster Typ 80	363098 80
Överback standard reducerad bredd För typ 40C	363026 40C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 7 mm	363075 7
Reservspindel till XTRIC Typ 80S	363084 80S