

**Garnitura ročnih povrtal art. 160150 v škatli H7, Število povrtal: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160175 6
GTIN	4045197994806
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom preko 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

**Uporaba:**

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

**Vsebina:**

Po 1 ročno povrtalo: Vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Obseg dobave:**

6-delna garnitura ročnih povrtal v škatli.

**Tehnični opis**

Število povrtal	6
Toleranca vrtnanja	H7
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B

Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Povrtalo

## Pribor

Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 6 mm	160150 6
Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 10 mm	160150 10
Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 5 mm	160150 5
Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 8 mm	160150 8
Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 3 mm	160150 3
Ročna povrtalaH7 Nazivni Ø DC 4 mm	160150 4