


**CNMM 1204XR, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Sort	PR015S
spån-brytare	SX
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,15 - 0,45 mm/v
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMM 1204XR
Antal byten/skär	4

Underläggsplatta

259031 15

Produktlag

Vändskär för svarvning