


**CNMM 1204XR, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Primäranvändning	S
Sort	PR005S
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
spån-brytare	SX
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMM 1204XR
Antal byten/skär	4

Underläggsplatta	259031 15
Produktslag	Vändskär för svarvning