

Garant**Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja,
Maksimalni vrtilni moment: 100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657450 100
GTIN	4045197995940
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje.

Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja. Brez natičnega orodja (osnovni model); za primerna natična orodja glejte art. 657582 – 657950.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od nastavljene vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Primerno natično orodje: najdete pod art. 657582 – 657950.

Tehnični opis

Vpenjalo za natična orodja	14×18 mm
Območje vrtilnega momenta	20 - 100 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Masa	450 g
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Celotna dolžina L	368 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Nastavljena mera na momentnem ključu [I ₂]	38,5 mm
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I ₁]	295,5 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Način priključka	za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Povratne informacije	izklopilno
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I ₃]	334 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
DAkS kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col	657582 2-1/2
Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1	657455 1
Natična raglja Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col	657630 2-1/2
Natično orodje s 4-kotnikom Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4 col	657700 2-3/4
Natično orodje s 4-kotnikom Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col	657700 2-1/2
Natična raglja Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4 col	657630 2-3/4