

**KERN****Pallvåg, Viktområde: 1500kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	919912 1500
GTIN	4045761203198
Artikelklass	96D

## Beskrivning

**Utförande:**

Mobil pallvåg. 2 hjul och handtag för bekväm transport av vågen.

Dynamisk vägning: Vid oroliga vägningsförhållanden eller vid vägning av djur beräknas ett stabilt viktvärde genom medelvärdesbildning.

Batteridrift möjlig. 4 silikonbelagda aluminiumvägceller.

Lastupptagning: Stål, pulverbelagd. Damm- och stänkskyddad IP67.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Med arbetsskyddskåpa, extern nätadapter.

**Lackering:**

Stål, pulverbelagd.

## Teknisk beskrivning

Viktområde	1500 kg
maximal kapacitet	0,5 - 1500 kg
Antal ingående batterier	4

Bredd	840 mm
höjd	110 mm
Djup	1195 mm
vikt	51 kg
avläsning	500 g
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Pallvåg