



## Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med grundbackar och hårda överbackar och grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 160/5



### Beställningsdata

Ordernummer	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Artikelklass	33U

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

#### Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

**leveransinnehåll:**

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.  
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

**Specialtillbehör:**

**Reserv- och extrabackar**, se nr 313200 – 313350.

**Teknisk beskrivning**

Styrningskonens diameter B	82,575 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	5 - 170 mm
Utvändig Ø A	165 mm
Öppning E	42 mm
antal låsbultar	4
Invändig spännvidd med hårda överbackar	65 - 186 mm
Storlek på låsbultar	M10
Hållare kort kona	5
Sättslag per backS	6,5 mm
vikt	9,6 kg
Typ	160
maximalt varvtal:	5400 min <sup>-1</sup>
Nyckel sexkant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

**Tillbehör**

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313250 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313200 160

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313210 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313205 160
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 160	313207 160