



## Härdade överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160



### Beställningsdata

Ordernummer	313210 160
GTIN	2050001929044
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. Kan användas som ytter- eller innerbackar i kombination med grundbackarna.

#### Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

#### OBS!:

- **Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet**

### Teknisk beskrivning

tapplängd A	18 mm
Hålavstånd b	32 mm
spårbredd D	8 mm
För chucktyp	160 mm
längd L	63 mm

bredd B	20 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar