


Garant**CCGW 060204 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	265900 NS
GTIN	4062406095482
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min
Eggutförande	NS
Skärmaterial	MKD
Sort	MKD
Matning f	0,005 - 0,4 mm/v

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGW 060204 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning