

Garant**CCGW 060208 FN, MKD, Eggutförande: NL**

Beställningsdata

Ordernummer	265904 NL
GTIN	4062406095635
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min

Skärmaterial	MKD
Sort	MKD
Eggutförande	NL
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGW 060208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning