

**Garant****CCGW 060208 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	265904 NK
GTIN	4062406095659
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NK
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 1000 m/min

Sort	MKD
Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Skärmaterial	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGW 060208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning