

**Garant****CCGW 09T304 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 265916 NS     |
| GTIN         | 4062406095673 |
| Artikelklass | 21L           |

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande                       | kontinuerligt                       |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,01 - 0,2 mm                       |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 100 - 1400 m/min                    |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Sort                                  | MKD                                 |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Skärmaterial                  | MKD                    |
| Matning f                     | 0,005 - 0,4 mm/v       |
| Eggutförande                  | NS                     |
| Beläggning                    | obelagd                |
| ISO-kod vändskär              | CCGW 09T304 FN         |
| Antal byten/skär              | 1                      |
| Produktnamnsattribut          | MKD                    |
| Möjlighet till efterskärpning | ja                     |
| Produktslag                   | Vändskär för svarvning |