

**Garant****CNMG 120408, Sort: HU7305**

## Beställningsdata

Ordernummer	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120408 HU7305 Sort: HU7305  
spån-brytare: AM/AG  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 400 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	N
Skärhastighet $v_c$ primär användning	400 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HU7305
Matning $f$	0,1 - 0,8 mm/v

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	AM/AG
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CNGG 120408-AM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning