

**Garant****DCGW 070204 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

Ordernummer	265948 NL
GTIN	4062406096045
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	MKD
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 1600 m/min
Eggutförande	NL
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning $f$	0,005 - 0,1 mm/v

Sort	MKD
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 070204 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning