

Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 265936 NK |
| GTIN | 4062406095901 |
| Artikelklass | 21L |

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärmaterial | MKD |
| Sort | MKD |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 1000 m/min |
| Matning f | 0,005 - 0,08 mm/v |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Eggutförande | NK |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Beläggning | obelagd |
| ISO-kod vändskär | CCGW 120408 FN |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktnamnsattribut | MKD |
| Möjlighet till efterskärpning | ja |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |