

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Eggutförande: NL**

Beställningsdata

Ordernummer	265952 NL
GTIN	4062406096076
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NL
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	MKD
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v

Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 070208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning