

Garant**Svarv-vändskär DCGW 070208 FN, MKD****Beställningsdata**

Ordernummer	265952 NL
GTIN	4062406096076
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NL
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	MKD
Hörnradie	0,8 mm

Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 070208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning