

Garant**DCGW 11T312 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	265972 NK
GTIN	4062406096182
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	MKD
Eggutförande	NK
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	MKD
Matning f	0,005 - 0,08 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 1000 m/min
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 11T312 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning